

**Garant**
**Kierukkapora HSS W, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,5mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	114200 2,5
GTIN	4045197015334
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus**
**Malli:**

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.

Tarkka kärkihionta.

Hiotut, suuret lastu-urat, tiheä kierre.

Kiiltäväksi hiottu pinta.

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

**Suositus:**
**Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	2,5 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	30 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen	0,05 mm/kierr,
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	26,3 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	W
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		