



Säädettävä kiinnitysrauta, Uraleveys a: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370680 22
GTIN	4020772070311
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Uraleveys a	22 mm
Kärjen etäisyys e urasta	30 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 2220160
Uran pituus f	60 mm
Kiinnityskorkeus h	16 - 65 mm
Pituus L	160 mm

Leveys B	60 mm
Korkeus H	30 mm
tyyppi	6314V
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta