


**T-urakappale, M8, T-uran nimellismitalle: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370520 14
GTIN	4020772140328
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Pituus	22 mm
Kapp.korkeus	16 mm
Korkeus k	8 mm
Leveys e	22 mm
T-uran nimellismitta	14 mm
Leveys a	13,7 mm

tyyppi	508
Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M8
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale