



Irtokara kiinnityskierteellä, MK / poraistukka-kartio: 2/12



Tilaustiedot

Tilausnumero	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Tuoteluokka	32X

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu.Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita. Tarkasti mitoitettu malli MK-varrella ja sisäpuolisella kiinnityskierteellä.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen morsekartiollisiin jyrsinkoneisiin.

Standardi:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tekninen kuvaus

Kartion Ø D	12,065 mm
Morsekartio MK koko	2
Sisäp.kiinnitys-kierre	M10
Poraistukka-kartioDIN 238	B 12
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys