



## Irtokara kiinnityskierteellä, MK / poraistukka-kartio: 2/16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	342700 2/16
GTIN	4045197294937
Tuoteluokka	32X

### Kuvaus

**Malli:**

**Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu.**Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita. Tarkasti mitoitettu malli MK-varrella ja sisäpuolisella kiinnityskierteellä.

**Käyttö:**

Poraistukoiden kiinnittämiseen morsekartiollisiin jyrsinkoneisiin.

**Standardi:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Tekninen kuvaus

Kartion Ø D	15,733 mm
Poraistukka-kartioDIN 238	B 16
Morsekartio MK koko	2
Sisäp.kiinnitys-kierre	M10
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys