



Säädettävä kiinnitysrauta kapeneva, Uraleveys a: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370685 14
GTIN	4020772074623
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalattua nuorrutusterästä, ruuvien lujuus 8,8.

Käyttö:

Pienin kiinnityskorkeus saavutetaan kääntämällä kiinnitysrauta ympäri.

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Uraleveys a	14 mm
Olakesyvyys A ₂	10 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1412100
Olakekorkeus A ₁	8 mm
Kärjen etäisyys e urasta	21 mm
Uran pituus f	40 mm

Kiinnityskorkeus h	10 - 46 mm
Pituus L	100 mm
Leveys B	40 mm
Korkeus H	20 mm
tyyppi	6314AV
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

Tarvikkeet

Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 12 mm	370750 12
-----------------------------------------	-----------