

**T-urakappale, M8, T-uran nimellismitalle: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370520 18
GTIN	4020772153472
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Korkeus k	10 mm
Kapp.korkeus	20 mm
Leveys e	28 mm
Pituus	28 mm
T-uran nimellismitta	18 mm
Leveys a	17,7 mm

tyyppi	508
Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M8
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale