



Säädettävä kiinnitysrauta, taivutettu, Uraleveys a: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370720 10
GTIN	4020772071271
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä - säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Uran pituus f	32 mm
Uraleveys a	10 mm
Kärjen etäisyys e urasta	36 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 101080
Kiinnityskorkeus h	22 - 46 mm
Korkeus H	15 mm

Pituus L	100 mm
Leveys B	11 mm
tyyppi	6316V
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta