



Irtokara kiinnityskierteellä, MK / poraistukka-kartio: 3/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Tuoteluokka	32X

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu.Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita. Tarkasti mitoitettu malli MK-varrella ja sisäpuolisella kiinnityskierteellä.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen morsekartiollisiin jyrsinkoneisiin.

Standardi:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tekninen kuvaus

Poraistukka-kartioDIN 238	B 16
Kartion Ø D	15,733 mm
Sisäp.kiinnitys-kierre	M12
Morsekartio MK koko	3
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys