



Säädettävä kiinnitysrauta kapeneva, Uraleveys a: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370685 16
GTIN	4020772074630
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalattua nuorrutusterästä, ruuvien lujuus 8,8.

Käyttö:

Pienin kiinnityskorkeus saavutetaan kääntämällä kiinnitysrauta ympäri.

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Kärjen etäisyys e urasta	26 mm
Olakekorkeus A ₁	10 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1616125
Uraleveys a	16 mm
Olakesyvyys A ₂	12,5 mm
Uran pituus f	45 mm

Kiinnityskorkeus h	13 - 58 mm
Pituus L	125 mm
Leveys B	50 mm
Korkeus H	25 mm
tyyppi	6314AV
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

Tarvikkeet

Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 16 mm	370750 16
---	-----------