


**T-urakappale, M16, T-uran nimellimitalle: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370560 20
GTIN	4020772080181
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

**Standardi:**

**DIN 508**

**Raaka-aine:**

Nuorrutusterästä, lujuus 10

**Huomautus:**

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

**Tekninen kuvaus**

T-uran nimellimita	20 mm
Kapp.korkeus	24 mm
Pituus	32 mm
Leveys e	32 mm
Korkeus k	12 mm
Leveys a	19,7 mm

tyyppi	508
Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M16
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale