

## MK-irtokara, tarkkuusmalli, MK / poraistukka-kartio: 3/22



### Tilaustiedot

Tilausnumero	342600 3/22
GTIN	4045197308627
Tuoteluokka	33A

### Kuvaus

**Malli:**

**Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu.** Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita. MK-varrella ja vääntiölehdillä.

**Tarkkuusmalleissa** on erittäin hyvä pyörintätarkkuus. Niitä suositellaan itsekiristyviin tehoporaistukoihin nro 341000.

**Käyttö:**

Poraistukoiden kiinnittämiseen porakoneisiin, sorveihin, kiinnittimiin jne.

**Standardi:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Tekninen kuvaus

Kartion Ø D	21,793 mm
Poraistukka-kartioDIN 238	B 22
Morsekartio MK koko	3
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys