

**MK-pidennysholkki, MK ulko / sisä: 4/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	343510 4/4
GTIN	4045197296436
Tuoteluokka	32X

Kuvaus**Malli:**

Ulkokartio hiottu.

Pidennysholkki (samanlainen ulko- ja sisäkartio).

Standardi:

Ähnlich **DIN 2187**.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	265 mm
Ulko-Ø	48 mm
Ulkonema A-mitta	137 mm
Tuotetyyppi	Pidennys-holkki