



Säädettävä kiinnitysrauta kapeneva, Uraleveys a: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370685 18
GTIN	4020772074647
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalattua nuorrutusterästä, ruuvien lujuus 8,8.

Käyttö:

Pienin kiinnityskorkeus saavutetaan kääntämällä kiinnitysrauta ympäri.

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Olakesyvyys A_2	12,5 mm
Uran pituus f	45 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1816125
Olakekorkeus A_1	10 mm
Kärjen etäisyys e urasta	26 mm
Uraleveys a	18 mm

Kiinnityskorkeus h	13 - 56 mm
Pituus L	125 mm
Korkeus H	25 mm
Leveys B	50 mm
tyyppi	6314AV
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

Tarvikkeet

Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 16 mm	370750 16
---	-----------