



## Ulkopikamittauslaite, kello, Mittausalue: 0-10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Tuoteluokka	42C

### Kuvaus

#### Malli:

1 kiinteä ja 1 liikuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

#### Käyttö:

Ulkourien, seinämäpaksuuksien, levyjen, putkenseinämien, kalvojen ja vastaavien nopeaan mittaukseen.

### Tekninen kuvaus

KM-kärkikuulan Ø	2 mm
Lukema	0,1 mm
Mittausalue	0 - 10 mm
Mittakellon Ø	50 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	36 mm
virheraja	0,1 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

---

**Palvelut**

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S