



Säädettävä kiinnitysrauta kapeneva, Uraleveys a: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370685 20
GTIN	4020772074654
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalattua nuorrutusterästä, ruuvien lujuus 8,8.

Käyttö:

Pienin kiinnityskorkeus saavutetaan kääntämällä kiinnitysrauta ympäri.

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Uraleveys a	20 mm
Olakesyvyys A ₂	15 mm
Olakekorkeus A ₁	12 mm
Uran pituus f	60 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 2020160
Kärjen etäisyys e urasta	30 mm

Kiinnityskorkeus h	16 - 77 mm
Pituus L	160 mm
Korkeus H	30 mm
Leveys B	60 mm
Tyyppi	6314AV
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta