



## Säädettävä kiinnitysrauta, Uraleveys a: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370680 10
GTIN	4020772070267
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

**Raaka-aine:**

Nuorrutesterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

**Toimituksen sisältö:**

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

### Tekninen kuvaus

Uran pituus f	30 mm
Uraleveys a	10 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 101080
Kärjen etäisyys e urasta	15 mm
Kiinnityskorkeus h	8 - 32 mm
Pituus L	80 mm

Leveys B	30 mm
Korkeus H	15 mm
tyyppi	6314V
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta