



Säädettävä kiinnitysrauta, taivutettu, Uraleveys a: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370720 16
GTIN	4020772071301
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä - säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1616125
Kärjen etäisyys e urasta	51,5 mm
Uraleveys a	16 mm
Uran pituus f	50 mm
Kiinnityskorkeus h	36 - 71 mm
Korkeus H	25 mm

Pituus L	160 mm
Leveys B	18 mm
Tyyppi	6316V
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta