

Kroeplin
Längenmesstechnik

Sisäpikamittauslaitteet, Mittausalue: 5-15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. Liikkuvan mittausvarren liike välittyä mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	5 - 15 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	35 mm
KM-kärkikuulan Ø	0,6 mm
Lukema	0,005 mm
Uran suurin syvyys	2,3 mm
uran pienin leveys	0,8 mm
virheraja	0,015 mm
Mittakellon Ø	65 mm
Kalibrointi	C7

IP-suojaluokka	IP 65
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S