



Tyyny, 0,4×0,4 m, Käyttöalue: OIL



Tilaustiedot

Tilausnumero	084388 OIL
GTIN	2050001710727
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalipyöyhe, **poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä.** Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne **soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen.**

Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. **Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.**

OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). **UNI**-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).

Hiutaleilla täytetyt pötköt ja tyynyt.

Sopii hyvin suurten nestemäärien talteenottoon.

Tekninen kuvaus

Väri	sininen
Käyttöalue	OIL
suurin talteenottotilavuus	110 l
Toimituksen koko kpl/kartonki	16
Tuotetyyppi	Tyyny

