



Säädettävä kiinnitysrauta, taivutettu, Uraleveys a: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370720 18
GTIN	4020772071318
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä - säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Kärjen etäisyys e urasta	51,5 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1816125
Uraleveys a	18 mm
Uran pituus f	50 mm
Kiinnityskorkeus h	36 - 69 mm
Korkeus H	25 mm

Pituus L	160 mm
Leveys B	18 mm
tyyppi	6316V
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta