



Rakotulkkinauhalla 12,7 mm×5 m, ruostumaton, Paksuus: 0,005mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 478505 0,005 |
| GTIN | 2050001054777 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).

Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.

Ruostumaton– ruosteen- ja haponkestävää ruostumatonta terästä, ainenro 1.4310 (tai 1.4301, paksuus 0,005 – 0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------|-------------|
| Paksuus | 0,005 mm |
| virheraja | ± 1 µm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Toleranssi | T3 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Raaka-aine | ruostumaton |
| Materiaali | Jaloteräs, INOX |
| Rullan pituus | 5 m |
| Rullan leveys | 12,7 mm |
| Tuotetyyppi | Rakotulkkinauha |