

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Sisäpikamittauslaite, digitaalinen, Mittausalue: 2,5-12,5 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	438974 2,5-12,5
GTIN	2050001055187
Tuoteluokka	46Q

### Kuvaus

#### Malli:

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.**

Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081556, koko LR3, käyttöohjeen.

#### Erikoistarvike:

Datakaapelisovitin nro 498954, koko A2; datakaapeli nro 497440.

Standardi: Tehdasnormi

Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Liitântä: USB-liitântä

Liitântä: Digimatic-liitântä

IP-suojaluokka: IP 67

Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Näyttötarkkuus: 0,005 mm

virheraja: 0,015 mm

Toistotarkkuus: 0,005 mm

Terän säde: 0,1 mm

uran pienin leveys: 0,4 mm

Uran suurin syvyys: 0,7 mm

### Tekninen kuvaus

uran pienin leveys	0,4 mm
Mittausalue	2,5 - 12,5 mm
Näyttötarkkuus	0,005 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	12 mm
Uran suurin syvyys	0,7 mm
Terän säde	0,1 mm
Toistotarkkuus	0,005 mm
Mittausvoima	0,8 - 1,2 N
virheraja	0,015 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
IP-suojaluokka	IP 67
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

## Palvelut

Kalibrointi Ulko-/sisäpikamittauslaitteet	013850
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Ulko-/sisäpikamittauslaitteet	011320

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli tyyppi D2	497440 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498975

Lähetin tyyppi S2	498966 S2
Liitântäkaapeli tyyppi D1	497440 D1
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB	498965
Liitântäkaapeli tyyppi USB2	497440 USB2
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081556 LR3
Liitântäsovitin tyyppi A2	498954 A2