

**Avokiinnitysrauta, Rakoleveys x koko pituus: 26X250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370800 26X250
GTIN	4020772070786
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Standardi:****DIN 6315 C****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuveille	M24
Rakoleveys	26 mm
Kokonaispituus	250 mm
Lieriön Ø	38 mm
Korkeus H	40 mm
Leveys B	70 mm
Tyyppi	6315C
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta