

Kroeplin
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, kello putkille, joiden Ø, Mittausalue: 0-20mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Mittausalue	0 - 20 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	80 mm
Pienin reiän Ø	10 mm
Mittakellon Ø	65 mm
KM-kärkikuulan Ø	1,5 mm
IP-suojausluokka	IP 65
virheraja	0,03 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen

Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypin S	023450 S
DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypin S	023460 S