



Paksuusmittakello, Mittausalue: 0-10mm



Tilastiedot

Tilausnumero	438205 0-10
GTIN	2050001059567
Tuoteluokka	46C

Kuvaus

Malli:

Paksuusmittakello, jossa nostovipu (mittausvoima ei riipu käyttäjästä). Kevytrakenteinen, maalattu runko. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 10 mm
Lukema	0,01 mm
Mittauspinnan Ø	10 mm
Ulottuma	50 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	0,015 mm
Standardi	Tehdasnormi
Tuotetyyppi	Paksuusmittakello
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	C6

PalvelutDAkkS-kalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue
30

023430 30

KalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue 200

023420 200