

**Sisäpikamittauslaitteet, Mittausalue: 20-40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438950 20-40
GTIN	2050001036865
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Tekninen kuvaus**

uran pienin leveys	1,5 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	80 mm
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	20 - 40 mm
Uran suurin syvyys	7 mm
KM-kärkikuulan Ø	1 mm
virheraja	0,03 mm
Mittakellon Ø	65 mm
Kalibrointi	C7
IP-suojausluokka	IP 65

Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

### **Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/438950-20-40>