

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, kello putkille, joiden Ø, Mittausalue: 0-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liukuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Tekninen kuvaus**

Lukema	0,05 mm
KM-kärkikuulan Ø	3 mm
Mittakellon Ø	66 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	169 mm
Mittausalue	0 - 50 mm
Pienin reiän Ø	12 mm
IP-suojausluokka	IP 65
virheraja	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	C7

Tuotetyyppi

Ulkopikamittauslaite

**Palvelut**

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S

023450 S

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S

023460 S