



Paksuusmittakello, Mittausalue: 0-10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Tuoteluokka	42C

Kuvaus

Malli:

Paksuusmittakello, jossa nostovipu (mittausvoima ei riipu käyttäjästä). Kevytrakenteinen, maalattu runko. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. Läpätyt mittauspinnat.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 10 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,02 mm
Mittauspinnan Ø	10 mm
Ulottuma	30 mm
Standardi	Tehdasnormi
Tuotetyyppi	Paksuusmittakello
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C6

Palvelut

KalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue 200	023420 200
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue 30	023430 30