

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaitteet, Mittausalue: 30-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438950 30-50
GTIN	2050001036872
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Tekninen kuvaus**

Uran suurin syvyys	7 mm
KM-kärkikuulan Ø	1 mm
uran pienin leveys	1,5 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	80 mm
Mittausalue	30 - 50 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,03 mm
Mittakellon Ø	65 mm
Kalibrointi	C7
IP-suojausluokka	IP 65

Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S