



## Rakotulkkinauhalla 25 mm×5 m, hiiliteräs, Paksuus: 0,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	478520 0,5
GTIN	2050001054418
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).

Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.

**C-Stahl** – hiiliteräs – materiaalinro 1.1274, kylmävalssattu, karkaistu, kirkaspintainen (**koko 0,01 ja 0,02 ruostumaton**).

#### Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.

### Tekninen kuvaus

Paksuus	0,5 mm
virheraja	±10 µm
Standardi	Tehdasnormi

Raaka-aine	hiiliteräs
Rullan pituus	5 m
Rullan leveys	25 mm
Tuotetyyppi	Rakotulkkinauha