

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaitteet, Mittausalue: 40-60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438950 40-60
GTIN	2050001036889
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liukuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Tekninen kuvaus**

uran pienin leveys	1,5 mm
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	40 - 60 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	80 mm
Uran suurin syvyys	8 mm
KM-kärkikuulan Ø	1 mm
virheraja	0,03 mm
Mittakellon Ø	65 mm
Kalibrointi	C7
IP-suojausluokka	IP 65

Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S