

**Avokiinnitysrauta, Rakoleveys xkoko pituus: 11X125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370800 11X125
GTIN	4020772070717
Tuoteluokka	35A

Kuvas**Standardi:****DIN 6315 C****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Rakoleveys	11 mm
Lieriön Ø	16 mm
Kiinnitysruuveille	M10
Kokonaispituus	125 mm
Korkeus H	20 mm
Leveys B	30 mm
tyyppi	6315C
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta