


Kroepelin
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaitteet, Mittausalue: 50-70mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438950 50-70
GTIN	2050001036902
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Uran suurin syvyys	8 mm
uran pienin leveys	1,5 mm
KM-kärkikuulan Ø	1 mm
Lukema	0,01 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	80 mm
Mittausalue	50 - 70 mm
virheraja	0,03 mm
Mittakellon Ø	65 mm
Kalibrointi	C7
IP-suojausluokka	IP 65

Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S