



Paksuusmittari, Mittausalue: 0-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	438280 0-20
GTIN	4031452200034
Tuoteluokka	46C

Kuvaus

Malli:

Paksuusmittari, painovipu. Tukeva maalattu runko. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 20 mm
Lukema	0,1 mm
Mittauspinnan Ø	10 mm
Ulottuma	50 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Tuotetyyppi	Paksuusmittakello
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi

C6

PalvelutDAkkS-kalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue
30

023430 30

KalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue 200

023420 200