

Kroepelin
Längenmesstechnik

Sisäpikamittauslaite, digitaalinen pitkät mittausvarret, Mittausalue: 30-60 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	438978 30-60
GTIN	2050001743176
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.** Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

IP-suojausluokka: IP 67

Lukema vaihdeltavissa: 0,001 mm

Lukema vaihdeltavissa: 0,02 mm

Lukema vaihdeltavissa: 0,01 mm

Lukema vaihdeltavissa: 0,005 mm

Lukema vaihdeltavissa: 0,002 mm

Lukema vaihdeltavissa: 0,05 mm

Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus	0,02 mm
----------------	---------

Mittausalue	30 - 60 mm
Mittausvoima	1,3 - 1,8 N
KM-kärkikuulan Ø	1,5 mm
Uran suurin syvyys	8,5 mm
uran pienin leveys	2,5 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	127 mm
virheraja	0,04 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Bluetooth-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

Kalibrointi Ulko-/sisäpikamittauslaitteet	013850
---	--------

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkKS-kalibrointi Ulko-/sisäpikamittauslaitteet	011320

Tarvikkeet

Lähetin Tyyppi S2	498966 S2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497440 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497440 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081556 LR3
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497440 D1
Liitäntäsovitin Tyyppi A2	498954 A2
Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3