



## Rakotulkkinauhalla 12,7 mm×5 m, ruostumaton, Paksuus: 0,15mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 478505 0,15   |
| GTIN         | 2050001054845 |
| Tuoteluokka  | 48B           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).

Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.

**Ruostumaton**– ruosteen- ja haponkestävää ruostumatonta terästä, ainenro 1.4310 (tai 1.4301, paksuus 0,005 – 0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

#### Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.

### Tekninen kuvaus

|            |             |
|------------|-------------|
| Paksuus    | 0,15 mm     |
| virheraja  | ±5 µm       |
| Standardi  | Tehdasnormi |
| Toleranssi | T3          |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Raaka-aine    | ruostumaton     |
| Materiaali    | Jaloteräs, INOX |
| Rullan pituus | 5 m             |
| Rullan leveys | 12,7 mm         |
| Tuotetyyppi   | Rakotulkkinauha |