

Kroepelin
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaitteet pitkät mittausvarret, Mittausalue: 15-65mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

uran pienin leveys	2,5 mm
Mittausalue	15 - 65 mm
Lukema	0,05 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	188 mm
Uran suurin syvyys	4,5 mm
KM-kärkikuulan Ø	1,5 mm
virheraja	0,05 mm
Mittakellon Ø	66 mm
Kalibrointi	C7
IP-suojausluokka	IP 65
Standardi	Tehdasnormi

mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypit S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypit S	023450 S