

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaitteet pitkät mittausvarret, Mittausalue: 40-90mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Tekninen kuvaus**

uran pienin leveys	3,3 mm
KM-kärkikuulan Ø	2 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	192 mm
Lukema	0,05 mm
Uran suurin syvyys	8 mm
Mittausalue	40 - 90 mm
virheraja	0,05 mm
Mittakellon Ø	66 mm
Kalibrointi	C7
IP-suojausluokka	IP 65
Standardi	Tehdasnormi

mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

## Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypit S	023450 S
DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypit S	023460 S