


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaitteet pitkät mittausvarret, Mittausalue: 70-120mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Tekninen kuvaus**

Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	192 mm
Lukema	0,05 mm
KM-kärkikuulan Ø	2 mm
uran pienin leveys	3,3 mm
Uran suurin syvyys	8 mm
Mittausalue	70 - 120 mm
virheraja	0,05 mm
Mittakellon Ø	66 mm
Kalibrointi	C7
IP-suojausluokka	IP 65

Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S