

**Kiinnitysrauta, DIN 6314, Rakoleveys x koko pituus: 7X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371000 7X50
GTIN	4020772070007
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuveille	M6
Korkeus	10 mm
Rakoleveys	7 mm
Leveys	20 mm
Kokonaispituus	50 mm
tyyppi	6314
Standardi	DIN 6314
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta