

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:
18X200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 18X200
GTIN	4020772070533
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuveille	M16; M18
Leveys	48 mm
Kokonaispituus	200 mm
Korkeus	30 mm
Rakoleveys	18 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta