

**Avokiinnitysrauta, nokka, DIN 6315 GN, Rakoleveys x koko pituus: 26X315mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

Rakoleveys	26 mm
Kokonaispituus	315 mm
Kiinnitysruuveille	M24
Korkeus	40 mm
Leveys	70 mm
tyyppi	6315GN
Standardi	DIN 6315 GN
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta