

**Kiinnitysrauta, DIN 6314, Rakoleveys x koko pituus: 9X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371000 9X60
GTIN	4020772070014
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kiinnitsruuveille	M8
Rakoleveys	9 mm
Korkeus	12 mm
Kokonaispituus	60 mm
Leveys	25 mm
tyyppi	6314
Standardi	DIN 6314
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta