

**Avokiinnitysrauta, nokka, DIN 6315 GN, Rakoleveys x koko pituus: 9X100mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	30 mm
Kiinnitysruuveille	M8
Kokonaispituus	100 mm
Rakoleveys	9 mm
Korkeus	15 mm
tyyppi	6315GN
Standardi	DIN 6315 GN
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta