

**Avokiinnitysrauta, nokka, DIN 6315 GN, Rakoleveys x koko pituus: 33X315mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 371400 33X315 |
| GTIN         | 4020772070960 |
| Tuoteluokka  | 35A           |

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Rakoleveys         | 33 mm          |
| Kiinnitysruuveille | M30            |
| Kokonaispituus     | 315 mm         |
| Leveys             | 80 mm          |
| Korkeus            | 50 mm          |
| tyyppi             | 6315GN         |
| Standardi          | DIN 6315 GN    |
| Tuotetyyppi        | Kiinnitysrauta |