

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:  
18X250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 18X250
GTIN	4020772070540
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	48 mm
Rakoleveys	18 mm
Kiinnitysruuveille	M16; M18
Kokonaispituus	250 mm
Korkeus	40 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta