

**Kiinnitysrauta, DIN 6314, Rakoleveys x koko pituus: 11X80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371000 11X80
GTIN	4020772070021
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitsruuveille	M10
Leveys	30 mm
Rakoleveys	11 mm
Korkeus	15 mm
Kokonaispituus	80 mm
tyyppi	6314
Standardi	DIN 6314
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta