

**Avokiinnitysrauta, nokka, DIN 6315 GN, Rakoleveys x koko pituus: 11X125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Rakoleveys	11 mm
Korkeus	20 mm
Leveys	30 mm
Kokonaispituus	125 mm
Kiinnitysruuveille tyyppi	M10 6315GN
Standardi	DIN 6315 GN
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta