

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:
22X200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 22X200
GTIN	4020772070557
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuveille	M20; M22
Rakoleveys	22 mm
Korkeus	40 mm
Leveys	52 mm
Kokonaispituus	200 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta